

E20766




Cabezal para fibras ópticas - Sistemas de reflexión directa

FT-11-EPA-M5x30/F2x0,5

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E20765

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación

Principio de funcionamiento Sistema de reflexión directa

Rango de detección

Alcance con amplificador para fibra óptica tipo OB50; OBF; OO50

OB50

Alcance de la fibra óptica [mm] 15

OBF

Alcance de la fibra óptica [mm] 25

OO50

Alcance de la fibra óptica [mm] 45

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -40...70

Datos mecánicos

Peso [g] 0,007

Tipo de cabezal de detección recto

E20766



Cabezal para fibras ópticas - Sistemas de reflexión directa

FT-11-EPA-M5x30/F2x0,5

Rosca del cabezal de detección	M5
Longitud [mm]	a cablear
Disposición de fibra	⊙
Materiales	Carcasa: latón revestido de bronce blanco
Material de la fibra	PMMA
Material del cabezal de la fibra	aluminio

Accesorios

Componentes incluidos	tuercas hexagonales: 2 x M5 arandelas dentadas: 2
-----------------------	--

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------