




Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-11-EPA

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -30...70

Datos mecánicos

Peso [g]	45,8
Tipo de cabezal de detección	recto
Longitud [mm]	2000; (fibra conectada en un lateral 2 x 1000 mm)
Radio de curvatura mínimo [mm]	30
Diámetro de la fibra [mm]	1
Material de la fibra	PMMA
Material del revestimiento	PE

Notas

Cantidad por pack 1 unid.