



Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

No scale drawing available

Campo de aplicación

Principio de funcionamiento	Barrera fotoeléctrica
-----------------------------	-----------------------

Rango de detección

Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OBF
---	-----

OBF

Alcance de la fibra óptica [mm]	200
---------------------------------	-----

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-40...70
---------------------------	----------

Datos mecánicos

Tipo de cabezal de detección	recto
Longitud [mm]	2000
Radio de curvatura mínimo [mm]	30
Material de la fibra	PMMA
Material del cabezal de la fibra	aluminio
Material del revestimiento	PE

Accesorios

Accesorios (opcionales)	Cúter para fibras ópticas, E20600
-------------------------	-----------------------------------

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------