



## Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-M-V-R4/1m

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E20495

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

# No scale drawing available

### Campo de aplicación

Principio de funcionamiento

Sistema de reflexión directa

### Rango de detección

Alcance con amplificador para fibra óptica tipo

OKF; OUF

#### OKF

Alcance de la fibra óptica

[mm]

40

#### OUF

Alcance de la fibra óptica

[mm]

40

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

[°C]

-20...150

### Datos mecánicos

Tipo de cabezal de detección

acodado

Longitud

[mm]

1000

Radio de curvatura mínimo

[mm]

20

Material de la fibra

vidrio

Material del cabezal de la fibra

inox (1.4305 / 303)

Material del revestimiento

metal silicona

### Notas

Cantidad por pack

1 unid.