




Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-50-V-V-M5/16



| Campo de aplicación                             |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Principio de funcionamiento                     | Barrera fotoeléctrica |
| Rango de detección                              |                       |
| Alcance con amplificador para fibra óptica tipo | OBF; ODF; OMF         |
| OBF                                             |                       |
| Alcance de la fibra óptica [mm]                 | 1000                  |
| ODF                                             |                       |
| Alcance de la fibra óptica [mm]                 | 4                     |
| OMF                                             |                       |
| Alcance de la fibra óptica [mm]                 | 800                   |
| Condiciones ambientales                         |                       |
| Temperatura ambiente [°C]                       | -58...315             |
| Datos mecánicos                                 |                       |
| Peso [g]                                        | 197                   |
| Tipo de cabezal de detección                    | recto                 |
| Longitud [mm]                                   | 900                   |
| Radio de curvatura mínimo [mm]                  | 19                    |
| Disposición de fibra                            | ●                     |
| Material de la fibra                            | vidrio                |



Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-50-V-V-M5/16

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Material del cabezal de la fibra | inox (1.4305 / 303)         |
| Material del revestimiento       | inox (1.4305 / 303)         |
| Accesorios                       |                             |
| Componentes incluidos            | tuercas hexagonales: 4 x M8 |
|                                  | anillos de apriete: 2       |
|                                  | Juntas tóricas: 2           |
| Notas                            |                             |
| Cantidad por pack                | 1 unid.                     |