




Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-50-V-V-R5



Campo de aplicación	
Principio de funcionamiento	Sistema de reflexión directa
Rango de detección	
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OBF; ODF; OMF
OBF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	150
ODF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	1
OMF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	175
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-58...315
Datos mecánicos	
Peso [g]	126
Tipo de cabezal de detección	acodado
Diámetro del cabezal de detección [mm]	5
Longitud [mm]	900
Radio de curvatura mínimo [mm]	19
Disposición de fibra	Ⓜ

E20826



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-50-V-V-R5

Material de la fibra	vidrio
Material del cabezal de la fibra	inox (1.4305 / 303)
Material del revestimiento	inox (1.4305 / 303)
Accesorios	
Componentes incluidos	tuercas de fijación: 2
	anillos elásticos: 2
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.