




Cable de conexión con conector hembra

ADOGH080MSS0005B08



Campo de aplicación

Sistema	cable apantallado
---------	-------------------

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 60 AC/DC
-----------------------------	------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Grado de protección	IP 67

Datos mecánicos

Peso [g]	290,7
Dimensiones [mm]	14,5 x 14,5 x 43,9
Materiales	TPU
Material del cuerpo	TPU
Material de la tuerca de unión	Zinc conformado a presión, niquelado

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

E20838



Cable de conexión con conector hembra


ADOGH080MSS0005B08

Conexión eléctrica


Cable: 5 m, PUR, negro, apantallado; 7 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: Zinc conformado a presión, niquelado



Conexión



Identificación de colores según DIN 47100 Colores de los hilos :

BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GY =	gris
PK =	rosa
WH =	blanco
YE =	amarillo
screen =	pantalla