



Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

No scale drawing available

Campo de aplicación

Principio de funcionamiento	Barrera fotoeléctrica
-----------------------------	-----------------------

Rango de detección

Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OBF
---	-----

OBF

Alcance de la fibra óptica [mm]	110
---------------------------------	-----

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-58...315
---------------------------	-----------

Datos mecánicos

Tipo de cabezal de detección	recto
Diámetro del cabezal de detección [mm]	8
Longitud [mm]	900
Radio de curvatura mínimo [mm]	19
Material de la fibra	vidrio
Material del cabezal de la fibra	inox (1.4305 / 303)
Material del revestimiento	inox (1.4305 / 303)

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------