


Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-P-A-M6



Campo de aplicación

Principio de funcionamiento

Sistema de reflexión directa

Aplicación

Para el uso en aplicaciones industriales

Rango de detección

Alcance con amplificador
para fibra óptica tipo

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Alcance de la fibra óptica

[mm]

330

OKF

Alcance de la fibra óptica

[mm]

40

OOF

Alcance de la fibra óptica

[mm]

200

OUF

Alcance de la fibra óptica

[mm]

40

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Datos mecánicos

Peso

[g]

42,5

Tipo de cabezal de detección

recto

Rosca del cabezal de
detección

M6



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-P-A-M6

Longitud del cabezal de detección [mm]	25
Longitud [mm]	600; (+20 mm)
Radio de curvatura mínimo [mm]	20
Disposición de fibra	⓪
Material de la fibra	vidrio
Material del cabezal de la fibra	aluminio
Material del revestimiento	PVC

Accesorios

Componentes incluidos	tuercas hexagonales: 2 x M6, Acero inoxidable
	arandelas dentadas: 2
	Tuerca moleteada: 1 x M11

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------