


Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-P-V-E1



Campo de aplicación

Principio de funcionamiento

Sistema de reflexión directa

Aplicación

Para el uso en aplicaciones industriales

Rango de detección

Alcance con amplificador
para fibra óptica tipo

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Alcance de la fibra óptica

[mm]

40

OKF

Alcance de la fibra óptica

[mm]

8

OOF

Alcance de la fibra óptica

[mm]

24

OUF

Alcance de la fibra óptica

[mm]

8

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Datos mecánicos

Peso

[g]

37,5

Tipo de cabezal de detección

recto

Diámetro del cabezal de
detección

[mm]

1

E20053



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-P-V-E1

Longitud del cabezal de detección	[mm]	5
Longitud	[mm]	600
Radio de curvatura mínimo	[mm]	20
Disposición de fibra		
Materiales		Adaptador: PPE
Material de la fibra		vidrio
Material del cabezal de la fibra		inox (1.4305 / 303)
Material del revestimiento		PVC
Accesorios		
Componentes incluidos		Brida de fijación:, E20107
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.