




Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-P-V-E1/1M



Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento	Sistema de reflexión directa	
Aplicación	Para el uso en aplicaciones industriales	
Rango de detección		
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OKF; OUF; OOF	
OKF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	8
OOF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	24
OUF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	8
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Datos mecánicos		
Peso	[g]	41
Tipo de cabezal de detección	recto	
Diámetro del cabezal de detección	[mm]	1
Longitud del cabezal de detección	[mm]	5



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-P-V-E1/1M

Longitud	[mm]	1000
Radio de curvatura mínimo	[mm]	20
Disposición de fibra		⓪
Materiales		Adaptador: PPE
Material de la fibra		vidrio
Material del cabezal de la fibra		inox (1.4305 / 303)
Material del revestimiento		PVC
Accesorios		
Componentes incluidos		Brida de fijación:, E20107
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.