


## Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-M-E3



## Campo de aplicación

Principio de funcionamiento	Sistema de reflexión directa
Aplicación	Para el uso en aplicaciones industriales

## Rango de detección

Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OCF; OKF; OUF
---	---------------

## OCF (High Power)

Alcance de la fibra óptica [mm]	360
---------------------------------	-----

## OKF

Alcance de la fibra óptica [mm]	40
---------------------------------	----

## OUF

Alcance de la fibra óptica [mm]	40
---------------------------------	----

## Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-20...80
---------------------------	----------

## Datos mecánicos

Peso [g]	12,5
Tipo de cabezal de detección	recto
Diámetro del cabezal de detección [mm]	3
Longitud [mm]	26
Disposición de fibra	⊙

# E20078



## Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-M-E3

Material de la fibra	vidrio
Material del cabezal de la fibra	latón
<b>Notas</b>	
Cantidad por pack	1 unid.