




Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-P-A-E3/S 0,8m

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación	
Principio de funcionamiento	Sistema de reflexión directa
Rango de detección	
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OKF; OUF
OKF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	40
OUF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	40
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-20...80
Datos mecánicos	
Tipo de cabezal de detección	recto
Diámetro del cabezal de detección [mm]	3
Longitud del cabezal de detección [mm]	25
Longitud [mm]	800
Radio de curvatura mínimo [mm]	20
Materiales	Adaptador: PPE

E20095



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-P-A-E3/S 0,8m

Material de la fibra	vidrio
Material del cabezal de la fibra	aluminio
Material del revestimiento	PVC
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.