




Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-P-A-M6/1,5M



Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento	Sistema de reflexión directa	
Aplicación	Para el uso en aplicaciones industriales	
Rango de detección		
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OKF; OUF; OOF	
OKF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	36
OOF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	180
OUF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	36
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Datos mecánicos		
Peso	[g]	60,5
Tipo de cabezal de detección	recto	
Rosca del cabezal de detección	M6	
Longitud del cabezal de detección	[mm]	25



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-P-A-M6/1,5M

Longitud	[mm]	1500
Radio de curvatura mínimo	[mm]	20
Disposición de fibra		⓪
Materiales		Adaptador: PPE
Material de la fibra		vidrio
Material del cabezal de la fibra		aluminio
Material del revestimiento		PVC
Accesorios		
Componentes incluidos		tuercas hexagonales: 2 x M6, Acero inoxidable
		arandelas dentadas: 2
		Tuerca moleteada: 1 x M11
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.