E20141

Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-A-A-E3/1M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E20367

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento		Barrera fotoélectrica
Rango de detección		
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo		OKF; OUF
OKF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	120
OUF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	120
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...290
Datos mecánicos		
Tipo de cabezal de detección		recto
Diámetro del cabezal de detección	[mm]	3
Longitud del cabezal de detección	[mm]	10

E20141

Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-A-A-E3/1M

Longitud	[mm]	1000
Radio de curvatura mínimo	[mm]	20
Materiales		Adaptador: ABS
Material de la fibra		vidrio
Material del cabezal de la fibra		aluminio
Material del revestimiento		aluminio
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.