E20148

Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-30-A-A-M8/2M

Artículo descatalogado

Artículos alternativos: E20137
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento		Sistema de reflexión directa
Rango de detección		
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo		OIF
OIF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	56
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...290
Datos mecánicos		
Peso	[g]	164
Tipo de cabezal de detección		recto
Rosca del cabezal de detección		M8
Longitud	[mm]	2000
Radio de curvatura mínimo	[mm]	30; (para instalación fija)
Disposición de fibra		◐

E20148

Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-30-A-A-M8/2M

Materiales	Adaptador: PA
Material de la fibra	vidrio
Material del cabezal de la fibra	aluminio
Material del revestimiento	aluminio
Accesorios	
Componentes incluidos	tuercas hexagonales: 2 x M8, Acero inoxidable
	arandelas dentadas: 2
	Tuerca moleteada: 1 x M30
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.