




## Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-30-P-A-R8



## Campo de aplicación

Principio de funcionamiento

Sistema de reflexión directa

Aplicación

Para el uso en aplicaciones industriales

## Rango de detección

Alcance con amplificador  
para fibra óptica tipo

OIF

OIF

Alcance de la fibra óptica [mm]

70

## Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]

-20...80

## Datos mecánicos

Peso [g]

91

Tipo de cabezal de detección

acodado

Diámetro del cabezal de  
detección [mm]

8

Longitud [mm]

600

Radio de curvatura mínimo [mm]

30

Disposición de fibra



Materiales

Adaptador: PA

Material de la fibra

vidrio

# E20157



## Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-30-P-A-R8

Material del cabezal de la fibra	aluminio
Material del revestimiento	PVC
<b>Accesorios</b>	
Componentes incluidos	E20353
<b>Notas</b>	
Cantidad por pack	1 unid.