

Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-P-A-M4/1,2m

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Principio de funcionamiento

Barrera fotoeléctrica

Rango de detección

Alcance con amplificador
para fibra óptica tipo

OKF; OUF

OKF

Alcance de la fibra óptica

[mm]

115

OUF

Alcance de la fibra óptica

[mm]

115

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Datos mecánicos

Tipo de cabezal de detección

recto

Rosca del cabezal de
detección

M4

Longitud del cabezal de
detección

[mm]

15

Longitud

[mm]

1200

Radio de curvatura mínimo

[mm]

10

Materiales

Adaptador: PPE

E20168



Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-P-A-M4/1,2m

Material de la fibra	vidrio
Material del cabezal de la fibra	aluminio
Material del revestimiento	PVC
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.