


Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-30-P-A-M8/1M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Principio de funcionamiento

Sistema de reflexión directa

Rango de detección

Alcance con amplificador
para fibra óptica tipo

OIF

OIF

Alcance de la fibra óptica

[mm]

70

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Datos mecánicos

Tipo de cabezal de detección

recto

Rosca del cabezal de
detección

M8

Longitud

[mm]

1000

Radio de curvatura mínimo

[mm]

30

Materiales

Adaptador: PA

Material de la fibra

vidrio

Material del cabezal de la
fibra

aluminio

Material del revestimiento

PVC

E20174



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-30-P-A-M8/1M

Notas

Cantidad por pack

1 unid.