


Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-R3



Campo de aplicación	
Principio de funcionamiento	Sistema de reflexión directa
Rango de detección	
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo OKF	OKF
Alcance de la fibra óptica [mm]	25
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-20...80
Datos mecánicos	
Peso [g]	14,5
Tipo de cabezal de detección	acodado; Directamente adaptable
Longitud [mm]	24
Disposición de fibra	⊙
Materiales	Tuerca: plástico
Material de la fibra	vidrio
Material del cabezal de la fibra	inox (1.4305 / 303)
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.