




Artículo descatalogado



Campo de aplicación	
Principio de funcionamiento	Sistema de reflexión directa
Rango de detección	
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OKF; OUF; OOF
OKF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	40
OOF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	200
OUF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	40
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Datos mecánicos	
Peso [g]	20,7
Tipo de cabezal de detección	recto; Directamente adaptable
Longitud [mm]	26
Disposición de fibra	⊙
Material de la fibra	vidrio



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-M6

Material del cabezal de la fibra	inox (1.4305 / 303)
Accesorios	
Componentes incluidos	tuercas hexagonales: 4 x M6, Acero inoxidable
	arandelas dentadas: 2
	Tuerca moleteada: 1 x M11
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.