


## Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-30-P-A-M8/2M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

**Campo de aplicación**

Principio de funcionamiento Sistema de reflexión directa

**Rango de detección**

Alcance con amplificador para fibra óptica tipo OIF

**OIF**

Alcance de la fibra óptica [mm] 56

**Condiciones ambientales**

Temperatura ambiente [°C] -20...80

**Datos mecánicos**

Tipo de cabezal de detección recto

Rosca del cabezal de detección M8

Longitud [mm] 2000

Radio de curvatura mínimo [mm] 30

Disposición de fibra 

Materiales Adaptador: PA

Material de la fibra vidrio

Material del cabezal de la fibra aluminio

# E20221



## Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-30-P-A-M8/2M

Material del revestimiento	PVC
<b>Notas</b>	
Cantidad por pack	1 unid.