




Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-P-V-R1



Campo de aplicación

Principio de funcionamiento	Sistema de reflexión directa
Aplicación	Para el uso en aplicaciones industriales

Rango de detección

Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OCF; OKF; OOF; OUF	
OCF (High Power)		
Alcance de la fibra óptica [mm]		40
OKF		
Alcance de la fibra óptica [mm]		6
OOF		
Alcance de la fibra óptica [mm]		24
OUF		
Alcance de la fibra óptica [mm]		6

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-20...80
---------------------------	----------

Datos mecánicos

Peso [g]	37
Tipo de cabezal de detección	acodado
Diámetro del cabezal de detección [mm]	1

E20230



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-P-V-R1

Longitud	[mm]	600
Radio de curvatura mínimo	[mm]	20
Disposición de fibra		⓪
Material de la fibra		vidrio
Material del cabezal de la fibra		inox (1.4301 / 304)
Material del revestimiento		PVC

Accesorios

Componentes incluidos	Brida de fijación:, E20107
-----------------------	----------------------------

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------