



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-M-V-M6/0,3M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E20489

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

No scale drawing available

Campo de aplicación

Principio de funcionamiento	Sistema de reflexión directa
-----------------------------	------------------------------

Rango de detección

Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OKF; OUF
---	----------

OKF

Alcance de la fibra óptica [mm]	20
---------------------------------	----

OUF

Alcance de la fibra óptica [mm]	20
---------------------------------	----

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-20...80
---------------------------	----------

Datos mecánicos

Tipo de cabezal de detección	recto
Rosca del cabezal de detección	M6
Longitud [mm]	300
Radio de curvatura mínimo [mm]	20
Material de la fibra	acrílico
Material del cabezal de la fibra	inox (1.4305 / 303)
Material del revestimiento	metal silicona

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------