


Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-A-A-M6/2,1m

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Principio de funcionamiento Sistema de reflexión directa

Rango de detección

Alcance con amplificador para fibra óptica tipo OKF; OUF

OKF

Alcance de la fibra óptica [mm] 30

OUF

Alcance de la fibra óptica [mm] 30

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -40...290

Datos mecánicos

Tipo de cabezal de detección recto

Rosca del cabezal de detección M6

Longitud del cabezal de detección [mm] 35

Longitud [mm] 600

Radio de curvatura mínimo [mm] 20

Materiales Adaptador: ABS

E20257



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-A-A-M6/2,1m

| | |
|----------------------------------|----------|
| Material de la fibra | vidrio |
| Material del cabezal de la fibra | aluminio |
| Material del revestimiento | aluminio |
| Notas | |
| Cantidad por pack | 1 unid. |