


## Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-A-A-M6/S 1,3m lang

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



## Campo de aplicación

Principio de funcionamiento Sistema de reflexión directa

## Rango de detección

Alcance con amplificador para fibra óptica tipo OKF; OUF

## OKF

Alcance de la fibra óptica [mm] 40

## OUF

Alcance de la fibra óptica [mm] 40

## Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -40...350

## Datos mecánicos

Tipo de cabezal de detección recto

Rosca del cabezal de detección M6

Longitud del cabezal de detección [mm] 35

Longitud [mm] 1300

Radio de curvatura mínimo [mm] 20

Materiales Adaptador: ABS

# E20264



## Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-A-A-M6/S 1,3m lang

Material de la fibra	vidrio
Material del cabezal de la fibra	aluminio
Material del revestimiento	aluminio
<b>Notas</b>	
Cantidad por pack	1 unid.