




Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-R3



- 1 Tuerca
2 OKF con fibra óptica

Campo de aplicación

Principio de funcionamiento

Sistema de reflexión directa

Rango de detección

Alcance con amplificador
para fibra óptica tipo

OKF

OKF

Alcance de la fibra óptica

[mm]

25

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Datos mecánicos

Peso

[g]

14

Tipo de cabezal de detección

acodado; Directamente adaptable

Diámetro del cabezal de
detección

[mm]

3

Longitud

[mm]

24

Disposición de fibra

Ⓢ

Materiales

Tuerca: plástico

Material de la fibra

vidrio

Material del cabezal de la
fibra

inox (1.4305 / 303)

Notas

Cantidad por pack

1 unid.