


Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-30-A-A-E6/3M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Principio de funcionamiento Sistema de reflexión directa

Rango de detección

Alcance con amplificador para fibra óptica tipo OIF

OIF

Alcance de la fibra óptica [mm] 27

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -40...290

Datos mecánicos

Tipo de cabezal de detección recto

Diámetro del cabezal de detección [mm] 6

Longitud [mm] 3000

Radio de curvatura mínimo [mm] 30

Materiales Adaptador: PA

Material de la fibra vidrio

Material del cabezal de la fibra aluminio

Material del revestimiento aluminio

E20272



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-30-A-A-E6/3M

Accesorios

Componentes incluidos

Brida de fijación:, E10221

Notas

Cantidad por pack

1 unid.