


Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-30-P-A-E6/1M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

**Campo de aplicación**

Principio de funcionamiento

Sistema de reflexión directa

Rango de detección

Alcance con amplificador para fibra óptica tipo

OIF

OIF

Alcance de la fibra óptica [mm]

40

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]

-20...80

Datos mecánicos

Tipo de cabezal de detección

recto

Diámetro del cabezal de detección [mm]

6

Longitud [mm]

1000

Radio de curvatura mínimo [mm]

30

Materiales

Adaptador: PA

Material de la fibra

vidrio

Material del cabezal de la fibra

aluminio

Material del revestimiento

PVC

E20289



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-30-P-A-E6/1M

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------