



Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E20062

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

No scale drawing available

Campo de aplicación

Principio de funcionamiento Barrera fotoeléctrica

Rango de detección

Alcance con amplificador para fibra óptica tipo OKF; OUF

OKF

Alcance de la fibra óptica [mm] 120

OUF

Alcance de la fibra óptica [mm] 120

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -20...80

Datos mecánicos

Tipo de cabezal de detección acodado

Longitud [mm] 600

Radio de curvatura mínimo [mm] 10

Materiales Adaptador: PPE

Material de la fibra vidrio

Material del cabezal de la fibra aluminio

Material del revestimiento PVC

Notas

Cantidad por pack 1 unid.