




## Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-P-A-R4/1,5M



### Campo de aplicación

Principio de funcionamiento

Sistema de reflexión directa

Aplicación

Para el uso en aplicaciones industriales

### Rango de detección

Alcance con amplificador para fibra óptica tipo

OKF; OUF

OKF

Alcance de la fibra óptica [mm]

36

OUF

Alcance de la fibra óptica [mm]

36

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]

-20...80

### Datos mecánicos

Peso [g]

68,5

Tipo de cabezal de detección

acodado

Diámetro del cabezal de detección [mm]

4

Longitud del cabezal de detección [mm]

10

Longitud [mm]

1500

Radio de curvatura mínimo [mm]

20

# E20351



## Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-P-A-R4/1,5M

Disposición de fibra	①
Materiales	Adaptador: PPE
Material de la fibra	vidrio
Material del cabezal de la fibra	aluminio
Material del revestimiento	PVC
<b>Accesorios</b>	
Componentes incluidos	E20103
<b>Notas</b>	
Cantidad por pack	1 unid.