




Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-A-A-R4/2,5M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación	
Principio de funcionamiento	Sistema de reflexión directa
Rango de detección	
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OKF; OUF
OKF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	28
OUF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	28
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-40...290
Datos mecánicos	
Tipo de cabezal de detección	acodado
Diámetro del cabezal de detección [mm]	4
Longitud del cabezal de detección [mm]	10
Longitud [mm]	2500
Radio de curvatura mínimo [mm]	20
Materiales	Adaptador: ABS

E20355



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-A-A-R4/2,5M

Material de la fibra	vidrio
Material del cabezal de la fibra	aluminio
Material del revestimiento	aluminio
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.