




Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-18-P-A-R5

Artículo descatalogado



Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento	Sistema de reflexión directa	
Aplicación	Para el uso en aplicaciones industriales	
Rango de detección		
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OGF	
OGF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	12
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Datos mecánicos		
Peso	[g]	59,4
Tipo de cabezal de detección	acodado	
Diámetro del cabezal de detección	[mm]	5
Longitud del cabezal de detección	[mm]	10
Longitud	[mm]	600
Radio de curvatura mínimo	[mm]	20
Disposición de fibra	⓪	



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-18-P-A-R5

Materiales	Adaptador: PPE
Material de la fibra	vidrio
Material del cabezal de la fibra	aluminio
Material del revestimiento	PVC
Accesorios	
Componentes incluidos	Brida de fijación:, E10221
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.