




Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-18-A-A-R5

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento		Sistema de reflexión directa
Rango de detección		
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo		OGF
OGF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	12
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...290
Datos mecánicos		
Peso	[g]	0,061
Tipo de cabezal de detección		acodado
Diámetro del cabezal de detección	[mm]	5
Longitud del cabezal de detección	[mm]	10
Longitud	[mm]	600
Radio de curvatura mínimo	[mm]	20; (para instalación fija)
Disposición de fibra		
Materiales		Adaptador: PPE

E20386



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-18-A-A-R5

Material de la fibra	vidrio
Material del cabezal de la fibra	aluminio
Material del revestimiento	PVC
Accesorios	
Componentes incluidos	Brida de fijación:, E10221
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.