E20398


Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-30-P-A-M8/1,5M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E20221

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento		Sistema de reflexión directa
Rango de detección		
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo		OIF
OIF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	63
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Datos mecánicos		
Tipo de cabezal de detección		recto
Rosca del cabezal de detección		M8
Longitud	[mm]	1500
Radio de curvatura mínimo	[mm]	30
Materiales		Adaptador: PA
Material de la fibra		vidrio

E20398

Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-30-P-A-M8/1,5M

Material del cabezal de la fibra	aluminio
Material del revestimiento	PVC
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.