



Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

No scale drawing available

Campo de aplicación

Principio de funcionamiento

Sistema de reflexión directa

Rango de detecciónAlcance con amplificador
para fibra óptica tipo

OBF

OBF

Alcance de la fibra óptica

[mm]

26

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

[°C]

-20...150

Datos mecánicos

Tipo de cabezal de detección

acodado

Longitud

[mm]

3000

Radio de curvatura mínimo

[mm]

20

Material de la fibra

vidrio

Material del cabezal de la
fibra

inox (1.4305 / 303)

Material del revestimiento

metal silicona

Accesorios

Componentes incluidos

E20103

Notas

Cantidad por pack

1 unid.