




Diafragma con abertura

PINHOLE Ø6 1 MM



| Campo de aplicación                             |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versión                                         | Para tipo O6E / O6S Kunststoff                                                                       |
| Campo de aplicación [m]                         | 0,2                                                                                                  |
| Rango de detección                              |                                                                                                      |
| Diámetro del objeto detectable más pequeño [mm] | 0,4                                                                                                  |
| Datos mecánicos                                 |                                                                                                      |
| Peso [g]                                        | 6                                                                                                    |
| Dimensiones [mm]                                | 33,5 x 12,5 x 2,8                                                                                    |
| Materiales                                      | inox (1.4310 / 301L)                                                                                 |
| Notas                                           |                                                                                                      |
| Notas                                           | El tamaño de objeto más pequeño solo se puede detectar con un montaje bilateral (emisor y receptor). |
| Cantidad por pack                               | 1 unid.                                                                                              |