


E2M204



Prolongadores para cámaras con salida de vídeo

CONNECTION CABLE M16 11M



Campo de aplicación		
Sistema		Libre de siliconas; Contactos dorados
Versión		cámara con salida de vídeo O2M20x
Libre de siliconas		sí
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 60 DC
Clase de protección		II
Corriente máxima total	[A]	4
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-45...85
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Peso	[g]	589,5
Materiales		Carcasa: PVC; Junta de estanqueidad: EPDM
Material de la tuerca de unión		PVC
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho		

Conector: 1 x M16, recto; codificación: A; bloqueo: PVC; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm




Prolongadores para cámaras con salida de vídeo

CONNECTION CABLE M16 11M

Conexión eléctrica

Cable: 11 m, PVC, negro, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26

Conexión



Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M16, recto; codificación: A; bloqueo: PVC; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm

