


E2M235



Video Switcher

VIDEO SWITCHER/3 PORT



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	12 DC; (±1,5V)
Protección contra sobretensión		sí
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-40...125
Humedad de almacenamiento	[%]	< 75; (humedad relativa)
Tiempo de almacenamiento	[MON]	24
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Peso	[g]	149
Materiales		Carcasa: ABS negro
Accesorios		
Componentes incluidos		Tapas protectoras
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.




Video Switcher

VIDEO SWITCHER/3 PORT

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: M16; codificación: A




MON

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 | cable central coaxial señal de vídeo |
| 2 | blindaje coaxial vídeo GND |
| 3 | no utilizado |
| 4 | no utilizado |

Conexión eléctrica - Toma

Conector: M16; codificación: A



C1...3

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 | cable central coaxial señal de vídeo |
| 2 | blindaje coaxial vídeo GND |
| 3 | U+ |
| 4 | 0 V |