


E2M251



Anschlusskabel für Multiviewbox E2M250

CONNECTION CABLE M16 8P 3,85M



Campo de aplicación		
Sistema	Libre de halógenos; Aptitud para cadenas portacables	
Versión	Para la conexión de la MultiViewBox E2M250	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 60 DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-45...85
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Peso	[g]	322,8
Materiales	Carcasa: Zinc conformado a presión; Junta de estanqueidad: PBT	
Material de la tuerca de unión	Zinc conformado a presión	
Aptitud para cadenas portacables	sí	
Aptitud para cadenas portacables	Radio de curvatura para instalación fija	≥ 100 mm
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	
Conexión eléctrica		
Cable: 3,85 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 6 mm; 7 x 0,34 mm²		
Conexión eléctrica - Toma		
Conector: 1 x M16, recto; codificación: A; bloqueo: Zinc conformado a presión		
1	12 / 24 V DC rojo	
2	GND blanco	
3	IN 1 azul	
4	IN 2 marrón	
5	IN 3 blanco / amarillo	
6	IN 4 gris	
7	no utilizado	
8	no utilizado	