


# E2M252



## Conector hembra a cablear

WIRABLE SOCKET M16 8P



### Campo de aplicación

Versión	Para la conexión de la MultiViewBox E2M250
---------	--

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 60 DC
-----------------------------	---------

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-45...85
Grado de protección	IP 67

### Datos mecánicos

Peso [g]	36,9
Materiales	Carcasa: Zinc conformado a presión; Junta de estanqueidad: PBT
Material de la tuerca de unión	Zinc conformado a presión

### Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

### Conexión eléctrica

Bornes de conexión:

### Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M16, recto; bloqueo: Zinc conformado a presión