


E2D100



Cable de conexión USB

ADAPTER CABLE M8 RS485-USB

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Sistema	Libre de halógenos
---------	--------------------

Datos eléctricos

Clase de protección	III
---------------------	-----

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	0...60
Grado de protección	IP 54

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 61000-6-1
-----	--------------

Datos mecánicos

Materiales	PUR
Material del cuerpo	PUR
Material de la tuerca de unión	latón, niquelado

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------


Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR, Libre de halógenos; 4 x 0,25 mm²

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x USB, recto; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado


Conector: 1 x M8, acodado; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado



Cable de conexión USB

ADAPTER CABLE M8 RS485-USB

Conexión



Conexión eléctrica - Stecker



Conexión

