




Botón teach para sensores de presión

TEACH BUTTON



Campo de aplicación		
Versión		para sensores PM1xxx
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	20...30 DC
Salidas		
Carga máx.	[Ω]	(U _b - 14 V) / 21.5 mA
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Grado de protección		IP 65
Homologaciones / pruebas		
MTTF	[años]	2927
Datos mecánicos		
Peso	[g]	227
Materiales		inox (1.4404 / 316L); PA; FFKM; PBT
Notas		
Notas		En caso de utilización del botón teach, no es posible la comunicación IO-Link.
Cantidad por pack		1 unid.




Botón teach para sensores de presión

TEACH BUTTON

Conexión eléctrica

Cable: 0,9 m, PUR; Longitud máx. del cable: 30 m; entre el sensor y el botón teach

Conexión



- 1 Funcionamiento de 2 hilos
 - 2 Funcionamiento de 3 hilos
 - OUT2 4...20 mA
- Identificación de colores según DIN EN 60947-5-2