


E30436



Prolongador con conector para válvulas

PLUG M12 - DIN VALVE FORM A




Campo de aplicación		
Sistema		Libre de siliconas; Libre de halógenos
Libre de siliconas		sí
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Corriente máxima total	[A]	4
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado de protección		IP 65
Datos mecánicos		
Peso	[g]	66,7
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca de unión		latón, niquelado
Material de la junta		FKM
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

Prolongador con conector para válvulas

PLUG M12 - DIN VALVE FORM A

Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x válvula tipo A DIN, recto; cuerpo: TPU, negro; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm



Conexión eléctrica

Cable: 0,4 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 5,5 mm; 5 x 0,50 mm²

Conexión



Colores de los hilos :

BK = negro
 BN = marrón
 BU = azul
 GN/YE = verde / amarillo

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU, negro; bloqueo: latón, niquelado; Junta de estanqueidad: FKM; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm

