




Conector para válvulas a cablear

VALVE PLUG TYPE A



1 Junta de estanqueidad



Campo de aplicación		
Sistema		Libre de siliconas
Libre de siliconas		sí
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Clase de protección		III
Corriente máxima total	[A]	10
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...125
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Peso	[g]	32,3
Dimensiones	[mm]	41 x 27 x 30
Materiales		PA; FKM
Material del cuerpo		PA
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E30447




Conector para válvulas a cablear


VALVE PLUG TYPE A

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...1,5 mm²; funda del cable: Ø 6...8 mm



Conexión



Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x conector para válvulas tipo A DIN, acodado; cuerpo: PA