E30463

Racor de rosca para sensores de proceso

ADAPT PX G1/4 I - Dichtkegel L8



1 junta obturadora

Campo de aplicación		
Aplicación		Aplicaciones oleohidráulicas; Permite girar el sensor
Instalación		para montaje en tubería; (Adaptador para tubos M14 x 1,5 requerido)
Resistencia a la presión	[bar]	315
Homologaciones / pruebas		
Directiva sobre equipos a presión		La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.
Indicaciones de seguridad		Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.
Datos mecánicos		
Peso	[g]	60
Materiales		1.0718 (acero / 12L13); inox (1.4305 / 303); 1.0216 (acero); FKM; Revestimiento Zn-Ni
Conexión de sensores		G 1/4 rosca exterior
Conexión de proceso		conexión de rosca M14 x 1,5 Roscado interno cono de estanqueidad:L8
Estanqueidad		junta obturadora
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.