




Botón teach para sensores de presión

TEACHT BOTTON F EPS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Condiciones ambientales		
Grado de protección		IP 40
Datos mecánicos		
Materiales		inox (1.4305 / 303); PA; PMMA
Notas		
Notas		n.c. = no utilizado
Cantidad por pack		1 unid.

E30051




Botón teach para sensores de presión

TEACHT BOTTON F EPS

Conexión eléctrica

Cable: 0,9 m, PUR

Conexión



BN =

BU =

Colores de los hilos :

marrón

azul