




Fuente alimentación conectable

POWER SUPPLY 24V IP40/IP67

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E80120
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos		
Frecuencia nominal AC	[Hz]	50...60
Rango de tensión de entrada AC	[V]	100...240
Tensión de salida DC	[V]	24
Corriente de entrada (tensión nominal 230 V AC / 50 Hz)	[A]	0,2
Salidas		
Corriente de salida total	[A]	0,33
Condiciones ambientales		
Grado de protección	IP 40; (Conector M12: IP 67)	
Datos mecánicos		
Peso	[g]	135
Materiales	PPE	
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	
Conexión eléctrica		
Cable: 2 m; 2 x 0,5 mm²		
Conector: 1 x M12		