




Racor a soldar para sensores de proceso

ADAPT M12-WELDING 3A ACCESSORY



- 1 abertura para fugas
- 1 Chaflán de estanqueidad

EC 1935/2004 EHEDG Certified 

Campo de aplicación	
Versión	con abertura para fugas
Temperatura del fluido [°C]	< 250
Resistencia a la presión [bar]	50
Homologaciones / pruebas	
Directiva sobre equipos a presión	La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.
Indicaciones de seguridad	Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.
Datos mecánicos	
Peso [g]	32,35
Materiales	inox (1.4404 / 316L)
Par de apriete [Nm]	5...20
Conexión de sensores	M12 x 1,5 junta cónica
Conexión de proceso	Adaptador para soldadura Ø 19 mm
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.