




Adaptador de proceso para racor para tubos DIN 11864

ADAPT DIN 11864-1-BS-A/DN40/G1/2

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



1 Ranura para junta tórica DIN 11864-R-40x5

EHEDG Tested

Campo de aplicación		
Versión		para tubos DN 40 (DIN 11866, Reihe A)
Resistencia a la presión	[bar]	40
Homologaciones / pruebas		
Directiva sobre equipos a presión		La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.
Indicaciones de seguridad		Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.
Norma		DIN 11864-BS-A-41x1,5-1.4435-H3
Datos mecánicos		
Peso	[g]	399
Materiales		1.4435 (inox / 316L)
Conexión de sensores		G 1/2 junta cónica
Conexión de proceso		Racor para tubos DN40 DIN 11864-1-A-BS
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido		0,4 / 4

E33408



Adaptador de proceso para racor para tubos DIN 11864

ADAPT DIN 11864-1-BS-A/DN40/G1/2

Clase aséptica según DIN
11866

H3

Accesorios

Componentes incluidos

Junta tórica:, FKM

Notas

Cantidad por pack

1 unid.